

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	43 mm
ISO kod držača	A25R SVQCR/L16
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	31,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500