

 steinel**Garnitura ljepila u stiku, 20 komada, broj proizvoda: 044930**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083388 044930
GTIN	4007841044930
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Ljepljivi stikovi koji malo kapaju Ø 11 mm. Bijeli štapići za lijepljenje **Ultra Power** za lijepljenje raznih materijala.

Odgovara:

Pištolj za vruće ljepilo br. 083385 i 083386.

Tehnički opis

Boja	prozirno
Oznaka proizvođača	044930
Temperatura taljenja	200 °C
Broj dijelova	20
Kemijska baza	Etilen vinil acetat
Temperatura skladištenja	4 - 30 °C
Duljina	25 cm
Promjer ljepila u stiku	11 mm

Oblik	fiksno
prikladno za materijal	PP
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Osobno računalo
prikladno za materijal	PE
prikladno za materijal	PMMA
prikladno za materijal	Staklo
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Keramika
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	ABS
Osobina	ne sadrži otapala
Težina	500 g
Vrsta proizvoda	Ljepilo