

Garant**Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna, HB7125, broj navoja / cola: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270803 28
GTIN	4045197463081
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	28
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSP-LH

Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		