

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave $L_1$	25,5 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25R SVUCR/L16
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500