

**Pločica s djelomičnim profilom 55° vanjska, lijeva, HB7010, broj navoja / cola:
48-16****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270815 48-16 |
| GTIN | 4045197368133 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Broj brzina/coli | 48-16 |
| Rezni materijal | HM |
| unutarnja/vanjska primjena | vanjski |
| Primjena | lijevi |
| Profil izmjenjive rezne pločice | Djelomični profil |
| Vrsta | HB7010 |
| Vrsta navoja | BSW-LH |
| Vrsta navoja | BSW |
| Vrsta navoja | BSP-LH |
| Vrsta navoja | G |
| Vrsta navoja | G-LH |
| Vrsta navoja | BSP |

| | |
|--------------------------|---|
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj |
| Debljina | 3,6 mm |
| Veličina pločice L | 16 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 250 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 180 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 130 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

