

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak s podloškom	269013 2
Podložna pločica	269005 8
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	49 mm
ISO kod držača	A40T SVQCR/L16
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L ₂	39 mm
Kut rezne oštice κ	107,5 stupanj
Ø drške D _s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500