

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Vijak s podloškom	269013 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
ISO kod držača	A32S SVUCR/L16
Duljina glave L ₁	33,5 mm
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 8
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L ₂	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 8	269005 8
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500