

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
16/11mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L <sub>1</sub>	16,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	21 mm
ISO kod držača	A16Q SVUCR/L11
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500