

**HOLEX****Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 30 kratka, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300465 16
GTIN	4045197674340
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

**HOLEX –**

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 55 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

**Tehnički opis**

Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
----------------------------------	----

za ER stezna kliješta	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
Garnitura ER čahura HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom	309164
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna matica za ER 16	309580 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
	309425 4,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309445 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308920 6

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308906 8

ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309371 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308920 10

ER stezna maticaHigh Speed za ER 16

309610 16

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308921 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm

308901 1

Garnitura ER čahura HPs brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

309391

ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 16

309617 16

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

309403 4

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309372 8

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30

308765 30

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309372 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308920 2

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308921 7