


Garant**Pločica s punim profilom 60° unutarinja, desna, HB7020, korak: 1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270758 1
GTIN	4045197370273
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Pločica s punim profilom 60° za unutarnji navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6H.

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	1 mm
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7020
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF

Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N

kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima
nepravilno	prikladno
isprekidano	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima