

**Garant**
**Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 50 kratko, stezni  $\varnothing$  D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300450 6      |
| GTIN           | 4045197284501 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

**Prednost:**

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** ( $2^\circ$ ) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvatu alata.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Rezervni stezni vijak 309900        | 6            |
| Duljina izboja A-dimenzija          | 63 mm        |
| Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 6 mm         |
| Vanjski $\varnothing$ D             | 25 mm        |
| Prihvat                             | SK 50 kratko |
| Standard                            | DIN 6359     |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                       |
| Oblik                                      | ADB                              |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                           |
| Strategija rezanja                         | HPC                              |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine   |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308765 50 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50   | 308640 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                         | 308615 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50  | 308740 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308790 50 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50          | 308720 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50                                    | 308605 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308760 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                                   | 308610 50 |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50   | 308600 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308785 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308650 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm      | 309900 6  |