

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 8
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	A32S SVQCR/L16
Duljina glave L_1	33,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500