

Garant**VC.T 160404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm

Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje