

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Duljina glave L_1	25,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A25R SVUCR/L16
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500