

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	33,5 mm
ISO kod držača	A32S SVUCR/L16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Podložna pločica	269005 8
Vijak s podloškom	269013 2
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500