

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300510 32
GTIN	4045197284723
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

**Tehnički opis**

Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna matica za ER 32	309580 32

ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
	309414 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
	309418 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm 308986 13

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 5 mm 309002 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm 308986 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
10 mm 309414 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm 308986 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i  
razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm 309448 10

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
4,5 mm 309416 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm 309418 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6  
mm 309414 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i  
razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm 309448 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm 309001 20

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7  
mm 309416 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm 308981 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm 308981 10

Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm 309024

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm 309000 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8  
mm 309416 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm 308981 18

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm 309001 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
16 mm 309416 16

309432 10

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12



ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4