

## Garant

Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300470 16
GTIN	4045197284648
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

#### GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

### Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16

Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	0,5-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna matica za ER 16	309580 16
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna matica za ER 40	309580 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom	309164
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
Garnitura ER čahura HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna maticaHigh Speed za ER 40	309610 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna maticaHigh Speed za ER 16	309610 16
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
	309372 8

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
Garnitura ER čahura HPs brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6