

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 8
Vijak s podloškom	269013 2
Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
ISO kod držača	A40T SVUCKR/L16
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	49 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L ₂	39 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 8	269005 8
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500