


Garant**Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna, HB7020, broj navoja / cola: 19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270802 19
GTIN	4045197370570
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	19
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7020
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSP-LH

Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		

nepravilno	prikladno
isprekidano	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima