

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300510 40
GTIN	4045197284730
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

**Tehnički opis**

za ER stezna kliješta	40
Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna matica za ER 40	309580 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309449 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26

Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309449 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7