

LOCTITE**Proizvod spajanja, 50 ml, oznaka proizvođača: 648**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083341 648
GTIN	5010266006659
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom ljepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućeni su prijenos velike snage i dinamička opterećenja (velika posmična čvrstoća).

Upotreba:

Univerzalni proizvod za spajanje, otporan na temperature. Preporučan za ležajeve i osovine.

Napomena:

Površine prethodno obradite s univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Označavanje opasnih tvari	GHS05: Korozivni učinak
Oznaka proizvođača	LOCTITE 648
Čvrstoća prema	10 min
minimalni moment odvajanja	29 Nm
Dinamična viskoznost	450 - 550 mPas

Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	tolerantno na ulje
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Količina punjenja	50 ml
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	Labavi ili čvrsti spoj
Kemijska baza	uretani metakrilat
Oblik	tekuće
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Boja	zeleno
prikladno za materijal	Čelik
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Plamište	93,3 °C
Temperatura na području primjene	-75 - 180 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 h
Demontaža	samo zagrijavanjem
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja

Pribor

Ručna pumpa za ljepljiva sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml

083344 50