

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300470 25
GTIN	4045197284655
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

**Tehnički opis**

za ER stezna kliješta	25
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
Stezni raspon	1 - 16 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
	309447 8

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
	309447 5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 5 mm

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mms brtvom	309022
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
	309413 11

ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
	309411 6

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9

ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
	309245



Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom i rashladnim kanalom

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
	308605 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna maticaHigh Speed za ER 40	309610 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11

Garnitura ER čahura HPs brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom	309244