

Garant**Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 50 kratko, stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300450 14
GTIN	4045197284556
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

Prednost:

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvatu alata.**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	12
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12