

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 200, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300625 16
GTIN	4045197284969
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz nezatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B..

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

Tehnički opis

Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
za ER stezna kliješta	16
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309403 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
	308922 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309404 8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

308922 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309403 9

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom

309165

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

308922 6

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm

309160

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

309403 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308921 4

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

308922 3

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309402 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308901 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308906 3

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm

309445 5

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309403 8

309425 4,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309404 3,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309403 4,5

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308812 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308906 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308920 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm

309445 2,8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308921 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309402 3,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309404 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308901 3

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309402 8

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308810 50

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

308922 9

ER stezna matica za ER 16

309580 16

ER stezna matica High Speed za ER 16

309610 16

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8