

**LOCTITE****Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 496****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083352 496
GTIN	4100630496160
Razred artikla	04L

**Opis****Izvedba:**

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

**Upotreba:**

Univerzalno trenutno ljepilo za skoro sve materijale. Najprikladnije za **metale**. U odnosu na vel. 401 postoji malo veća otpornost, a manja stabilnost na temperaturu.

**Napomena:**

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

**Tehnički opis**

Vlačno smična čvrstoća	20 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća prema	20 - 40 s
Oznaka proizvođača	LOCTITE 496
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Dinamična viskoznost	125 mPas

Temperatura skladištenja	2 °C
Klasa opasnih tvari	9
Oblik	tekuće
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Elastomer
Kemijska baza	Cijanoakrilat
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura na području primjene	-40 - 80 °C
Boja	prozirno
Rok trajanja od datuma proizvodnje	20 mjesec
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo