

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 200, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300625 25
GTIN	4045197284976
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz nezatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B..

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 200 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 25

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
za ER stezna kliješta	25
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
	309411 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
	309409 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308946 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

308959 13

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm

309430 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

308960 16

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

308962 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308941 5

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm

309430 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308946 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

308946 13

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309409 9