

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M10
GTIN	2050001758019
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Vanjski Ø prstena B	45 mm
Ø vijenca, podloga C	25 mm
Ukupna visina F	45 mm
Unutarnji Ø prstena A	25 mm
Duljina navoja za maticu E	10 mm
Ø navoja	M10
Težina	0,11 kg

List s podacima

Duljina navoja	17 mm
Dimenzija D	10 mm
Nosivost WLL SF 4:1	1 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak