

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 200, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300625 40
GTIN	4045197284990
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i obložena, visoka stezna sila uz nezatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B..

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

## Tehnički opis

za ER stezna kliješta	40
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309449 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309449 5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14