

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje