

Garnitura za ER stezni sustav, SK 40, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300630 16
GTIN	4045197307910
Razred artikla	37D

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus su brušeni.
- Visoka preciznost rotacije sustava $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Do 40 % veća snaga stezanja, kod nazivnog \emptyset .

Prednost:

- Dulji vijek trajanja, optimalna sigurnost procesa.
- Bolja kvaliteta (kvaliteta površine, strože tolerancije izrade).
- Niski troškovi proizvodnje.

Dio isporuke:

ER glava s maticom (br. 300470 vel. 16, 25 odn. 32), ER stezni ključ (br. 613300 vel. 25 odn. 309680 vel. 32) i ER stezne čahure (br. 308901, 308941 odn. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

Uključujući plastični kovčeg.

Dodatni pribor:

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br.308820; 308830, ER stezni ključ br. 309680 – 309745, ER stezna čahura br. 308901 – 309434, ER stezna matica br. 309615 (za stezne pločice), stezne pločice br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	16
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4

ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 9 mm	308920 9
Stezna glava za ER čahureoblik ADB za veličinu ER čahura 16	300470 16