

**VCGT 110302, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261383 SP4019
GTIN	2050001939500
Razred artikla	28D

**Opis**

VCGT 110302 SP4019 Vrsta: SP4019  
Lomač odvojenih čestica: 62  
Dubina reza  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Glavna primjena	UNI
Dubina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	62
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110302
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje