

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	N
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje