

**VCGT 110304, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261384 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

**Opis**

VCGT 110304 SP4019 Vrsta: SP4019  
 Lomač odvojenih čestica: 62  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	62
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje