

## Garant

Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 70, za veličinu ER čahura: 40



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300550 40     |
| GTIN           | 4045197284877 |
| Razred artikla | 31A           |

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

#### GARANT –

- Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>
- Sve drške tvrdo tokarene.
- Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.
- Centralni provrt.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

### Tehnički opis

|  |           |
|--|-----------|
| Rezervna matica HOLEX br. 309580             | 40        |
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 40        |
| Stezni raspon                                | 3 - 26 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| za ER stezna kliješta                      | 40                                |
| Vanjski Ø D                                | 63 mm                             |
| Prihvat                                    | SK 50 A = 70                      |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                        |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Balluffchip rupe                           | da                                |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm   | 308990 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm   | 308990 15 |
| ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40  | 309612 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm   | 309040 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 309040 5  |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308992 6  |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm   | 308992 20 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm                               | 309419 12 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm                               | 309419 18 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50  | 308640 50 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm                                | 309419 8  |
| ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm | 309449 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm   | 309040 17 |

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40  | 309617 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                   | 308795 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm   | 308990 14 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                     | 308830 50 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308992 8  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm  | 309040 4  |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                   | 308765 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                   | 308760 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm   | 309040 21 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm                               | 309419 14 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50                                | 308605 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm   | 309040 23 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm                                | 309419 9  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308990 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm   | 308990 20 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm   | 308992 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm   | 309040 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm   | 309040 19 |
| ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm | 309449 10 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm                               | 309419 25 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                               | 308610 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm   | 308990 23 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 309040 11 |
|   | 309419 22 |

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm

|  |           |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm                      | 309040 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm                      | 308990 22 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm                      | 309040 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm                      | 308990 24 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm  | 309419 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm                      | 308990 21 |
| ER stezna matica High Speed za ER 40                           | 309610 40 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm              | 308992 12 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308650 50 |
| ER stezna matica za ER 40                                      | 309580 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm                      | 309040 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm                       | 309040 8  |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm  | 309419 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm                      | 308990 17 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50     | 308790 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm                      | 308990 10 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm              | 308992 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm                       | 308990 8  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm                      | 308990 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm                       | 308990 9  |
| Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm                      | 309320    |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm   | 309419 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm                      | 309040 14 |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm  | 309419 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm                      | 308990 13 |

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm   | 309040 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308990 6  |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                        | 308615 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm   | 308990 18 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 40   | 309680 40 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm   | 308992 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm  | 309040 9  |
| Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm   | 309028    |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308992 10 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308785 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 309040 6  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm   | 309040 10 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm     | 309449 8  |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm                                    | 309419 6  |
| ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm                                   | 309419 20 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm   | 308992 25 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50   | 308600 50 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm   | 308992 22 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308990 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm   | 308990 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm   | 309040 26 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm     | 309449 9  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm  | 309040 7  |

|  |           |
|--|-----------|
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50                                  | 308740 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm   | 308990 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm   | 308990 4  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm  | 308990 26 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm  | 309040 24 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm  | 308990 19 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308720 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm  | 309040 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm  | 309040 22 |