

Garant**Mini produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300685 16
GTIN	4045197291813
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrični držač s drškom Weldon i ER maticom.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezni ključ br. 309680 – 309740.
ER stezne čahure br. 308878 – 309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Tehnički opis

Duljina drške L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Stezni raspon za ER stezna kliješta	0,5 - 10 mm 16 mm
Ø drške d	20 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
Garnitura ER čahura HPs brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER mini stezna matica za ER 16	309650 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom	309164
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309381 20
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309381 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
Garnitura ER čahura HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
Garnitura ER čahura HPs brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 25 mm	309381 25
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
Garnitura ER čahura HPs brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
Garnitura ER čahura HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom i rashladnim kanalom	309165

ER stezna čahura za ureznike brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni \varnothing d 6 mm

309404 6