


Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva, HB7010, broj navoja / cola: 16**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270915 16
GTIN	4045197534521
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	16
Rezni materijal	HM
unutarnja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	lijevi
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7010
Vrsta navoja	UNF-LH
Vrsta navoja	UN
Vrsta navoja	UN-LH
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UNC-LH
Vrsta navoja	UNF
Vrsta navoja	UNEF

Vrsta navoja	UNEF-LH
Vrsta navoja	UNS
Vrsta navoja	UNS-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima