


**Garant**

**Pločica s djelomičnim profilom 55° unutarinja, desna, HB7010, broj navoja / cola: 48-16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270841 48-16
GTIN	4045197370907
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Broj brzina/coli	48-16
Rezni materijal	HM
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Djelomični profil
Vrsta	HB7010
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH

Vrsta navoja	BSP-LH
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	3,17 mm
Veličina pločice L	11 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u  
posebnim uvjetima