

**Garant****Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300650 16
GTIN	4045197287779
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

• **Standardno s Balluffchip rupom.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT br. 309650

**Dodatni pribor:**

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 22 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 16

**Tehnički opis**

Odgovarajući stezni ključ br. 309740	16
za ER stezna kliješta	16 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	22 mm

Korisna duljina $L_N$	70 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309404 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus  
40 308620 40

Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s  
brtvom 309014

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm 308906 3

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 10 mm 308922 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm 308901 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm 308901 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm 308901 2,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom  
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm 309425 2,8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm 309404 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm 308901 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm 308921 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 3 mm 308922 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm 308906 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm 308921 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm 308906 4

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308785 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm 308906 7

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen  
prikladno za strmi konus 40 308720 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9  
mm 309402 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm 308920 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm 309404 7

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309740 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezni ključ 1/2 cola – SW25 za ER steznu glavu 16	309720 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 16	309680 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 16	309700 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6