

Garant**Mini produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300685 20
GTIN	4045197291820
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrični držač s drškom Weldon i ER maticom.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezni ključ br. 309680 – 309740.
ER stezne čahure br. 308878 – 309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Tehnički opis

Ø drške d	25 mm
za ER stezna klješta	20 mm
L ₂	24 mm
Duljina drške L ₁	140 mm
Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308911 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308930 4
ER mini stezna matica za ER 20	309650 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308916 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309406 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308911 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308930 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308911 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308930 1
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309406 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308911 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308930 10
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309200
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308916 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308916 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308911 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308930 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308911 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308916 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308911 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308930 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308916 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308911 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308911 8
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mms brtvom	309018
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308930 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308916 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309406 10
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309016
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308911 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309406 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308930 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308916 9
	309406 8

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8
mm

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9
mm

309406 9