



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 kratko, tip CP za ER: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300686 25
GTIN	2050001703170
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
- Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
- HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno kod CENTRO P → bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za strojne ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: ADB

Stezni raspon: 2 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 45 mm

Vanjski \varnothing D: 40 mm

Tehnički opis

tip CP za ER	25
Duljina izboja A-dimenzija	45 mm
Stezni raspon	2 - 16 mm
Vanjski \varnothing D	40 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Stezni \varnothing D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 μm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER matica CENTRO P standardna tip CP za ER 40	309655 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
CP ključ s kugličnim ležajem tip 25	309754 25
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 25	309756 25
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2