



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 A = 70, tip CP za ER: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300687 32
GTIN	2050001703217
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
- Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
- HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno kod CENTRO P → bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za strojne ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: ADB

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski \varnothing D: 50 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm
tip CP za ER	32
Vanjski \varnothing D	50 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Stezni \varnothing D ₁	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 μm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309376 7
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309377 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309377 19
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309377 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309376 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309376 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309376 14
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309378 6
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309377 15
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309378 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309376 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309378 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309376 16
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309378 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309376 13
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309377 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309376 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309377 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309378 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309377 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309377 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309376 17
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309376 19
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309376 11
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309377 9
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 32	309756 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309378 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309376 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER matica CENTRO P standardna tip CP za ER 40	309655 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309378 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309378 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309376 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309377 13
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309377 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309377 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309377 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309378 18
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309376 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309376 2
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309377 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309377 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309376 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309377 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309376 15
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309376 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309377 14
CP ključ s kugličnim ležajem tip 32	309754 32
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309376 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309377 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18