

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M12
GTIN	2050001741769
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

**Napomena:**

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

**SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Težina	0,27 kg
Unutarnji Ø prstena A	35 mm
Vanjski Ø prstena B	63 mm
Ø vijenca, podloga C	35 mm
Ø navoja	M12
Ukupna visina F	62 mm
Duljina navoja za maticu E	14 mm

## List s podacima

Duljina navoja	21 mm
Dimenzija D	14 mm
Nosivost WLL SF 4:1	1,6 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak