



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 A = 100, tip CP za ER: 11M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300688 11M
GTIN	2050001703224
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
- Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
- HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući potpunom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno kod CENTRO P → bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za strojne ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	1 - 7 mm
tip CP za ER	11M
Vanjski \varnothing D	16 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Stezni \varnothing D ₁	1-7 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 μm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 40	309655 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309368 5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 11M	309756 11M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309368 1
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
CP ključ s kugličnim ležajem tip 11M	309754 11M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309368 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309368 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309368 3
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309369 4
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309369 6
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309368 2
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309369 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309368 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309369 3
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm	309399 4
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm	309399 6
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309399 2,8