

Garant

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna, HB7010, širina utora m (H13): 1,1mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271015 1,1
GTIN	4045197142498
Razred artikla	21J

Opis**Odgovara:**

GARANT navojni stezni držač (unutarnji/vanjski) br. 271997 – 272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Tehnički opis

Širina oštrice w	1,19 mm
Širina utora m (H13)	1,1 mm
t_{max}	1,3 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena	1 mm
Rezni materijal	HM
Dodjeljivanje okretne ploče	desna
Vrsta	HB7010
Utori prema normi	DIN 472

Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Podložna pločica	Br. 272624 vel. S
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut
nagiba S stupanj

272624 S