



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 A = 160, tip CP za ER: 16C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300689 16C
GTIN	2050001703286
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- **Brušeni unutarnji i vanjski konus. S Balluffchip provrtom.**
- **Preciznost rotacije i ponavljanja 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.**
- **Visoke sile stezanja zahvaljujući potpunom nasjedanju steznih čahura u glavi i steznoj matici s prevlakom.**
- **Prigušivanje vibracija s pomoću elementa steznih čahura i mase glave.**
- **Alternativno bez brtve s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstenima HP br.309666 – 309668 (za IKZ, odnosno kao zaštita od prljavštine!).**

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, precizna ER čahura za HP br. 309368 – 309378 i za strojne ureznike br. 309402 – 309418 (ne Horex), ER matice CP br. 309655; 309665, brtvene prstene HP br. 309666 – 309668. Ključ s koturom CP br. 309754; 309756.

Napomena:

- **Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: ADB
 Stezni raspon: 1 - 10 mm
 Vanjski Ø D: 24 mm

Tehnički opis

tip CP za ER	16C
Stezni raspon	1 - 10 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER matica CENTRO P standardna tip CP za ER 40	309655 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40