

**Očna matica, Ø navoja: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086477 M10
GTIN	2050001758125
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

**Napomena:**

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

**SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Ø navoja	M10
Duljina navoja za maticu E	10 mm
Vanjski Ø prstena B	45 mm
Ukupna visina F	45 mm
Unutarnji Ø prstena A	25 mm
Ø vijenca, podloga C	25 mm
Težina	0,11 kg

## List s podacima

Dimenzija D	10 mm
Nosivost WLL SF 4:1	1 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak