

Garant**Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna, HB7010, broj navoja / cola: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270913 12
GTIN	4045197534484
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	12
Rezni materijal	HM
unutarnja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7010
Vrsta navoja	UNF
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UN
Vrsta navoja	UNS
Vrsta navoja	UNEF
Vrsta navoja	UN-LH

Vrsta navoja	UNC-LH
Vrsta navoja	UNF-LH
Vrsta navoja	UNEF-LH
Vrsta navoja	UNS-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N

kontinuirano	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima