


Pločica s poluprofilom 30° vanjska, desna, HB7010, korak: 4mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270853 4
GTIN	4045197368232
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	4 mm
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Poluprofil
Vrsta	HB7010
Razred tolerancije	DIN 103 7e
Vrsta navoja	TR
Vrsta navoja	TR-LH
Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Debljina	4,76 mm
Veličina pločice L	22 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		