

FAHRION®
FAHREYONER WERKZEUGE

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 A = 100, tip CP za ER: 16AD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300688 16AD
GTIN	2050001734372
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Brušeni unutarnji i vanjski konus. S Balluffchip provrtom.
- Preciznost rotacije i ponavljanja 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Visoke sile stezanja zahvaljujući potpunom nasjedanju steznih čahura u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa steznih čahura i mase glave.
- Alternativno bez brtve s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstenima HP br.309666 – 309668 (za IKZ, odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, precizna ER čahura za HP br. 309368 – 309378 i za strojne ureznike br. 309402 – 309418 (ne Horex), ER matice CP br. 309655; 309665, brtvene prstene HP br. 309666 – 309668. Ključ s koturom CP br. 309754; 309756.

Napomena:

- Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.
- Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Strategija rezanja: HSC
 Oblik: AD
 Stezni raspon: 1 - 10 mm
 Vanjski Ø D: 30 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 10 mm
tip CP za ER	16AD
Vanjski Ø D	30 mm
Oblik	AD
Seriya	Centro P
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16MS	309756 16MS
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
CP ključ s kugličnim ležajem tip 16MS	309754 16MS
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
CP ključ s kugličnim ležajem tip 16	309754 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
CP ključ s kugličnim ležajem tip 16C	309754 16C
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER matica CENTRO P standardna tip CP za ER 40	309655 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
	309402 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309404 4,5

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308720 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm

309370 1

CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16C

309756 16C

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309402 4,5

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309371 7

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm

309370 2