



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, SK 40 A = 160, tip CP za ER: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300689 32
GTIN	2050001703316
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
- Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
- HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno kod CENTRO P → bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za strojne ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: ADB

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski \varnothing D: 50 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm
tip CP za ER	32
Vanjski \varnothing D	50 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Stezni \varnothing D ₁	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 μm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309377 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309376 3
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309378 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309376 19
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309378 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309376 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309376 16
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309378 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309376 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309376 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309377 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309377 8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309377 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309377 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309377 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309377 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309377 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309377 5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309378 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309376 13
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309376 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309376 14
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 32	309756 32
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309378 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309376 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309378 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309376 11
ER matica CENTRO P standardna tip CP za ER 40	309655 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309376 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309377 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309376 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309376 10
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309378 6
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40

CP ključ s kugličnim ležajem tip 32	309754 32
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309376 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309376 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309377 20
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309377 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309376 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309377 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309377 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309377 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309377 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309376 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309377 4
	309418 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
4,5 mm

309414 4,5

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni
Ø d 16 mm

309378 16

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni
Ø d 4 mm

309378 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309418 8

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm

309377 19

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

309418 11

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm

309376 4